



HOLON SEIKO COMPANY INFORMATION

会社案内

www.holon-seiko.co.jp

主としてプラスチックのリサイクルに不可欠な
粉碎機・破碎機・空冷式造粒機などを
独自の技術で開発し、資源の有効活用に貢献しています。

企業理念 **Company Philosophy**

- ・ 役に立ち喜ばれる製品を、より多く提供して社会に貢献する。
- ・ 独自の技術を追求して、存在感のある企業活動を展開する。
- ・ 健全な財務体質追及して、永遠に存続する企業を目指す。
- ・ 明るい職場環境と、創造力が豊かで向上心に溢れる人材を育む。
- ・ 柔軟な思考と自律的行動をもって、絶えず変革する土壌を培う。



会社概要 **Company Profile**

名 称	ホロン精工株式会社
所 在 地	長野県千曲市上山田 3813-191 〒389-0822 TEL 026-276-0323 FAX 026-275-6284
代表取締役	山崎 純生
設 立	平成元年 3 月
資 本 金	1,000 万円
事 業 内 容	粉碎機・破碎機・空冷式造粒機など主として プラスチックのリサイクル機械の製造販売
取 引 銀 行	八十二銀行 上山田支店 / 長野信用金庫 上山田支店
E メ ー ル	info@holon-seiko.co.jp
U R L	www.holon-seiko.co.jp
海外販売拠点	アメリカ、タイ、韓国、インドネシア、中国

使い易さをモットーに、コンパクトかつ
シンプルな設計で、射出、押出、真空、ブローなどの
成形工場および産業廃棄物処理工場で活躍しています。

製品情報 Products Information

e・PELLETER イー・ペレッター C・PELLETER シー・ペレッター

EP50-4 / EP50-8 / CP200-4 / CPB200-4

超コンパクト空冷式造粒機

- 粉砕材をバージン材と同形状のペレットに作り直すコンパクトな造粒機です。
- 材質にもよりますが、およそ、3～6kg/hの生産量です。
- 粉砕機と一体化した「シー・ペレッター」CPシリーズもあります。
- 特殊長短スクリュー押出機により押出された熔融ストランドを空冷後、組み込まれたペレタイザーでカットします。



EP50-4

CP200-4

COMPACT コンパクト

MC120-2 / MC160-4 / MC250-7 / MC400-15

プラスチック・ランナー粉砕機のスタンダード

- 射出成形場で排出されるランナーを即時処理する粉砕機です。
- コンパクトに設計されており、成形機の脇に無理なく置くことができます。
- 低速回転のため低騒音で粉砕物飛散もありません。
- 櫛歯型の粉砕刃は耐摩耗性の高い合金工具鋼を使用していますから長寿命です。
- 材料替え時の清掃性の良さが好評です。



MC120-2

MC160-4

MC250-7

MC400-15

CUT&BLENDER カッタンドブレンダー

CBA120 / CBA160 / CBA250 / CBA400
CBR120 / CBR160 / CBR250

プラスチック・ランナー粉砕混合機

- 粉砕機、バージン材タンクより成る粉砕混合装置です。
- バージン材を補給するだけで混合物を連続的に用意しますから混合作業が省けます。
- 定量還元式と全量還元式の2仕様を用意しています。



CBR250

BITEX バイテックス

SC250 / SC500 / SC700 / LSC700
SH250 / SH500 / SH700 / LSH700
SR180 / SR380

資源リサイクル粉砕機

- SC型は破砕機構と粉砕機構を1台の機械に組んだ粉砕機です。
- 大きさ700mm程度までの廃材を投入すると、たちまち約6mmのチップになって排出されます。
- SH型、SR型は粉砕刃を組み込まない、減容を目的とした2軸破砕機です。
- LSC型、LSH型は通常では噛み込めない、大きなサイズの物も容易に噛み込みます。



SC500

Size REDUCTOR サイズリダクター

SSR120 / SSR180 / SSC500 / SSC1000

シート専用リサイクル粉砕機

- 押出成形機から排出されるシートの耳や、真空成型機から排出されるスケルトンなどを連続処理する粉砕機です。
- 独自の櫛歯型粉砕刃により均一に粉砕でき、粉砕粒はそのまま成形機でリサイクル可能です。
- 供給速度に同期するピンチローラー機構を備えています。



SSC500



プラスチックのリサイクルに技術で貢献します。

ホロン精工株式会社



アクセスのご案内

長野方面から 国道18号線より信号「戸倉上山田温泉入口」を右折
→万葉橋を渡り、信号「上山田文化会館前」を左折
→信号「千曲市上山田庁舎前」を左折
→西友のある交差点を左折
→突き当たりを右方向へ進んでいただくと、左手に弊社がございます

上田方面から 国道18号線より信号「田町」を左折
→橋を渡り、信号「村上」を右折
→しばらく進み、西友のある交差点を右折
→突き当たりを右方向へ進んでいただくと、左手に弊社がございます